



Versuchsanlagen

 Datenblatt

Arbeitsstation mit Stützlüfter

Ausstattung

Stützlüfter im Kopfmodul

Frontschieber mit individueller Einstellung

Lichtgitter

VSR-Anschlüsse für Zu- und Abluft

Schlaffseilsicherung

Beleuchtung

Arbeitskammer mit Drucküberwachung

Temperaturüberwachung Abluft

Signal LED und Summer

SPS-Steuerung

Bedienteile für Medien (Hand, Fuß, Display)

Millipore

Destille

Ultraschallbecken

Abluftwäscher und Abluftberieselung

Zuluftfilter nach Iso Klasse



Optionale Ausstattung

Integrierte Durchreiche an Anlagen

Anschlüsse für Thermische Aufschluß Einheit (TAE)

Unterflurspülung

Abfüllstation (diverse Varianten)

Temperaturüberwachung Arbeitskammer

Trennwand

Integrierter PC und Tastatur

Abwurf

Punktabsaugung

Anschlussmöglichkeiten Temperaturüberwachung

Medienversorgung auf Kundenwunsch (individuelle Prüfung)

Fernwartung auf Kundenwunsch

Kontakt & Support

MK Versuchsanlagen und Laborbedarf e.K.

Stückweg 10 - 35325 Mücke-Merlau

Tel.: +49 (0) 6400-9576030

Fax: +49 (0) 6400-9576031

info@mk-versuchsanlagen.de

www.mk-versuchsanlagen.de

