

Ausstattung

Frontschieber mit individueller Einstellung

Lichtgitter

VSR-Anschlüsse für Zu- und Abluft

Schlaffseilsicherung

Beleuchtung

Vorkammer und Arbeitskammer mit Drucküberwachung

Arbeitskammer mit Drucküberwachung

Türüberwachung EV-Teil

Integrierter Seitenschieber

Temperaturüberwachung Arbeitskammer EV-Teil

Temperaturüberwachung Abluft

Signal LED und Summer

SPS-Steuerung

Zuluftfilter nach Iso Klasse

Optionale Ausstattung

Integrierte Durchreiche an Anlagen

Anschlüsse für Thermische Aufschluß Einheit (TAE)

Unterflurspülung

Abfüllstation (diverse Varianten)

Trennwand

Integrierter PC und Tastatur

Temperaturüberwachung Arbeitskammer

Abwurf

Punktabsaugung

Anschlussmöglichkeiten Temperaturüberwachung

Medienversorgung auf Kundenwunsch (individuelle Prüfung)

Fernwartung auf Kundenwunsch

Bedienteile für Medien (Hand, Fuß, Display)

Millipore

Destille

Ultraschallbecken

Abluftwäscher und Abluftberieselung



Kontakt & Support

MK Versuchsanlagen und Laborbedarf e.K.

Stückweg 10 - 35325 Mücke-Merlau

Tel.: +49 (0) 6400-9576030

Fax: +49 (0) 6400-9576031

info@mk-versuchsanlagen.de

www.mk-versuchsanlagen.de

